



## SOLUTIONS de Décontamination

Désinfection à l'ozone gamme *Fotiozone*




Le souffleur de décontaminant Fotiozone est très facile d'emploi, il s'utilise partout et sans aucun effort ! Branchez l'appareil dans une prise 230V, démarrez la minuterie, aérez le local après 30 à 60min de fonctionnement, Le puissant effet oxydant de l'ozone aura détruit les bactéries, les germes ou champignon et les virus. L'ozone étant un gaz, il s'insinuera dans les moindres recoins inaccessibles.

Notre gamme s'adapte à la capacité dont vous avez besoin, différentes puissances sont à votre disposition pour décontaminer des volumes de 50m<sup>3</sup> à 200m<sup>3</sup> par appareil, soit 32 à 130m<sup>2</sup> par appareil.



Efficace contre le  
COVID-19



### Description technique :

- Poids : de 1,5kg à 3kg
- Puissance : de 130w à 360w
- Longueur de câble : 1,5m

**ATTENTION : Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de personnes ou d'animaux domestiques dans les locaux. BIEN VENTILER APRES USAGE**

### Qu'est-ce que l'Ozone ?

L'ozone est une molécule obtenue par transformation des molécules d'oxygène contenues dans l'air, son pouvoir désinfectant est 100 fois supérieur à celui de l'eau de javel. La molécule d'ozone est instable et retourne à son état d'oxygène après 30 minutes environ.

### Mode d'emploi OZ-50 :

Positionner l'appareil en hauteur de préférence, raccordez-le à une prise électrique, réglez la minuterie sur 30 min pour une pièce de 20m<sup>2</sup> par exemple, quittez la pièce. Après 30min, aérez bien le local avant de l'utiliser.

MODELE	PRODUCTION O3	DIMENSIONS	POIDS	CAPACITE	PUISSANCE
Fotiozone OZ-25	25 000 mg/h	L = 19cm x P = 22cm x H = 21cm	1,5kg	80m <sup>3</sup> /h ou 32m <sup>2</sup> /h	130w ~ 230V
Fotiozone OZ-50	50 000 mg/h	L = 19cm x P = 22cm x H = 21cm	2,0kg	160m <sup>3</sup> /h ou 65m <sup>2</sup> /h	190w ~ 230V
Fotiozone OZ-75	75 000 mg/h	L = 32cm x P = 22cm x H = 21cm	2,5kg	240m <sup>3</sup> /h ou 100m <sup>2</sup> /h	300w ~ 230V
Fotiozone OZ-100	100 000mg/h	L = 32cm x P = 22cm x H = 21cm	3,0kg	320m <sup>3</sup> /h ou 130m <sup>2</sup> /h	360w ~ 230V

\*Sous réserve de modifications techniques.



Etude et réalisation  
de machines spéciales

19 impasse Gutenberg, Bâtiment entreprendre D&E  
ZA de Rochetoirin, 38110 Rochetoirin – FRANCE –  
Phone : +334 74 90 38 18 / Mob : +336 95 36 57 32  
[www.fotia-dmt.com](http://www.fotia-dmt.com)



Machines spéciales  
et systèmes mécatroniques

Route Ajim, El May  
4175 Djerba – TUNISIE-  
Mob : +336 95 36 57 32

[www.fengineeringtunisia.com](http://www.fengineeringtunisia.com)



PHISIGMA SARL